

## Horno industrial de 100 pies cúbicos con el sistema elevador "Bell-Lift"

### CARACTERÍSTICAS

**Calibre de temperatura:** Cono 10, 2350°F, 1290°C

**Cargar:** El horno se levanta con un cabrestante eléctrico. Los pestillos de seguridad aseguran el horno en lugar durante la carga del horno.

**Montaje:** Secciones de 9" de alto se amontan en el otro. Es fácil construir el armazón con los tornillos. Se debe usar una carretilla elevadora o un grúa pórtico en el montaje.

**Construcción:** Los arcos llanos únicos de lado crean los lados super-fuertes y dejan mucho espacio para la circulación de aire.

**Aislamiento:** Ladrillo refractario K23 de 3" en el lado y la tapa. Tapa de módulo de fibra cerámica de 4" (FCR o No-FCR dependiendo de la temperatura máxima requerida).

**Capa de ladrillo:** La capa reflexiva protege el ladrillo y reduce el polvo.

**Portaelementos:** Los portaelementos cerámicos patentados de alta temperatura con el carburo de silicio protegen el ladrillo.

**Elementos:** Reforzados. 3 elementos en cada sección de 9".

**Panel de control:** Panel NEMA 1 montado en el suelo separado del horno. Las secciones del horno atan al panel con las cuerdas de 105°C. Los contactores mecánicos con los relés de control. Tiene los fusibles separados ("branch fusing"). Un interruptor de encendido y apagado y el fusible de control están incluidos. La conexión eléctrica directa al bloque terminal.

**Controlador:** DynaTrol con 4 programas Easy-fire, 6 programas Vary-Fire. Incluye las opciones de precalentamiento, resumen de programa y segmento y diagnóstica.

**Control de zonas:** Tres zonas.

**Tapones de mirillas:** Los tapones cerámicos sólidos con un diámetro de 1". Uno por cada sección.

**Termopares:** Tipo K, de calibre 8, con tubos protectores cerámicos.

**Relés:** Nuestros relés no contienen el mercurio.

**Instrucciones:** Instrucciones visuales completas con la referencia del control, las soluciones de problemas, y la lista de piezas. Además, los videos en el web muestran el uso del control y la operación del sistema Bell-Lift.

**Garantía:** Garantía limitada de 3 años. (Vea hotkilns.com/warranty.pdf)

### OPCIONES

**Equipos de muebles:** Pedido especial.

**Opciones de termopar:** Tipo S, de Platino o 1/4" de pyrocil, envuelto en metal (vea hotkilns.com/tc.pdf).

**El software KISS:** Para monitorizar el horno por computadora. Vea hotkilns.com/kiss.

**Sistema de ventilación:** Respiradero de tiraje invertido, Vent-Sure (vea hotkilns.com/vent.pdf)



Este horno es extraordinariamente fácil de montar y instalar, especialmente para un horno tan grande.

**Otros tamaños y configuraciones:** Se puede cambiar la altura en incrementos de 9". Se puede diseñar otros cortes transversales. Un sistema tipo "Shuttle-Bell" en que el horno mueve entre dos bases fijas puede ser diseñado.

**Aislamiento extra:** Se puede diseñar su horno con 3" de ladrillo refractario y 2" de lana mineral como aislamiento secundario, 4 1/2" a 6" de ladrillo refractario en la base y 6" de fibra en la tapa.




## DIMENSIÓN, PESO & ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO DE MUEBLES

Número de modelo	Pies <sup>3</sup>	Dimensiones interiores	Dimensiones exteriores	Dimensiones de envío	Peso de envío (sólo el horno)
TB644754	100	66" W x 47"D x 54"H	96" W x 74" D x 160" H	Enviado en un remolque con plataforma	4000 lbs

Requisitos de espacio mínimos: 120" de ancho por 98" de profundidad por 165" de alto

Equipo de muebles/planchas: Todos de pedido especial.

Dibujos de dimensión general: Vea [hotkilns.com/GD-TB644754.pdf](http://hotkilns.com/GD-TB644754.pdf)



DAVINCI TB644754-D Bell-Lift

DAVINCI TB644754-D Bell-Lift

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Número de modelo	Número de pieza	Voltaje/fase	Vatios	Amperios	Tamaño del hilo	Tamaño del fusible
TB644754-480-3P	K-T-6454/62	480/3P	87,840	106	2/0	150 Amps

Listado por UL: No listado.

Conexión de corriente: Conexión directa al bloque terminal en el panel de contactor.